







www.icarecell.co.kr

CARECELL
BOOSTER CAP

설치 방법

IBS 센서 종류



구성품




제품 스펙

제품 외관, 구성품, 패키지 등은 사전 고지 없이 제조사 임의로 변경될 수 있음을 알려드립니다.

제품명	차량 전기 안정 장치	
모델명	부스터캡 BC600	부스터캡 BC1000
사이즈(mm)	210 X 190 X 53	285 X 190 X 53
무게	1.7 kg	2.5 kg
캐파시터용량	100F	192F
입력전압	1V ~ 15V	
출력전류	288A (순간 최대)	590A (순간 최대)
작동 온도	-40 ~ 65°C	
적용 차종	12V 전차량	

제품 구성 및 명칭



주의사항

- 본 제품은 12V차량 전용입니다.
- 제품의 +단자와 -단자가 접촉하지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품을 임의로 분해하거나 개조하지마십시오.
- IBS 센서가 있는 배터리 단자에는 부스터캡을 절대 직접 연결하지 마십시오.
- 안전과 차량 및 제품의 보호를 위해 스파크방지용 키트의 사용을 권장합니다.
- 스파크 방지용 키트 사용시 열이 발생하여 뜨거울 수 있으니 주의하십시오.